


図面／規格

【PERFIX レジンC (RC)】

施工手順

コンクリートに所定寸法で穿孔し、孔内を清掃後、カプセルをそのまま孔内に挿入します。その後穿孔に使用した機械にアタッチメントを装着し、アンカー筋を穿孔と同様に回転衝撃を加えながら孔底まで挿入します。これによりカプセル内のガラス管・骨材は粉々に破砕され、また樹脂・硬化促進剤が混合されて硬化し、コンクリート母材と一体化します。



下向き、横向き施工の場合は専用ストッパーをはずしての施工をお勧めいたします。攪拌抵抗が少なくなりアンカー筋の挿入がスムーズに行えます。

上向き施工の場合は硬化前にアンカー筋がズレ落ちる場合があります。その恐れのある場合は、クサビゴムバンド等により脱落防止処理を行って下さい。

品名	カプセル			アンカー筋	ドリル径 (mm)	深さ (mm)	最大引張強度 (kN)
	外径 (mm)	長さ (mm)	容量 (cm ³)				
RC-10	11.0	95	7	M10・W3/8	12	90	48.4
				D10	13		
RC-12	13.0	100	10	M12・W1/2	14.5	100	57.4
				D13	16		
RC-16	16.5	127	21	M16	18	130	104.2
				D16	19		
RC-20	20.5	195	51	M20	23	200	189.5
				D19	24		
RC-22	23.0	215	70	M22	26	220	207.4
				D22	28		
RC-24	25.0	245	100	M24	28	250	272.9
				D25	32		
RC-30	32.0	300	200	M30	35	350	436.5
				D35	38		
				D38	40		